


Palaišanas vārsts MS9-EE-NG-V24-S-VS

Daļas numurs: 562946

FESTO

Elektrisks, ar klusinātāju, plūsmas virziens: no kreisās uz labo



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Sērija	MS
Izmērs	9
Tīklojuma izmērs	90 mm
Konstrukcijas struktūra	Virzuļa slīdceļš
Iedarbināšanas tips	elektrisks
Blīvēšanas princips	mīksts
Izplūdes gaisa funkcija	nav droselējams
Rokas vadība	aizturošs Spiedošs
Atstatīšanas tips	mehāniskā atspere
Vadības gaiss	Vadāms
Vārsta funkcija	3/2 noslēgts, viena elektromagnēta
Darbošanās spiediens	3,5 ... 16 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	18.000 l/min
Standarta nominālā plūsmas pakāpe 2-3	14.100 l/min
Noslodzes cikls	100 %
Tīnuma raksturlielumu dati	24 V DC: 4,5 W
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Skaņas spiediena līmenis	93 dB(A)
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Montāžas tips	Līnijas instalācija ar piederumiem Izvēles
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Produkta svars	2.300 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	G1
Elektriskais savienojums	Spraudņa izkārtojuma tips A saskaņā ar EN 175301-803 Spraudnis Pēc DIN EN 175301-803 kubisks izpildījums
Virzuļa slīdņa materiāls	POM
Blīvējumu materiāls	NBR
Korpusa materiāls	Alumīnija spiedienlējums