

Vienvirziena plūsmas kontroles vārsts GRLA-10-32-UNF-QB-3/16-U

Daļas numurs: 564841

FESTO

Šis tips ir derīgs vakuūmam.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	Vienvirziena plūsmas kontroles funkcija izplūdes gaisam
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	QB-3/16
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	10-32 UNF-2A
Iedarbināšanas tips	manuāls
Pārtrauces elements	Iešķeltā skrūve
Montāžas tips	Vītņots ar ārējo (vīrišķo) vītņi
Standarta nominālā plūsmas pakāpe, plūsmas kontroles virzienā	1,87 cfm
Standarta nominālā plūsmas pakāpe sprostvirzienā	1,41 ... 1,911 cfm
Apkārtējās vides temperatūra	32 ... 140 °F
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-13,8 ... 116 Psi
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	3,3 cfm
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	3,32 ... 3,43 cfm
Darbošanās paņēmieni	Saspiešamais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darbu un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Vidējā temperatūra	32 ... 140 °F
Max. pievilšanas moments	1,1 ft-lbf
Produkta svars	0,34 oz
Vītņotā spraudņa materiāls	Misiņš Niķela pārklājums
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	NBR
Dobtas skrūves materiāls	Misiņš Niķela pārklājums
Atbrīvošanas gredzena materiāls	POM
Rievotās galvas materiāls	Misiņš Niķela pārklājums
Regulēšanas skrūves materiāls	Misiņš Niķela pārklājums
Grozāmās stiprinājuma materiāls	PBT-pastiprināti