


# Elektromagnētiskais vārsts VUVG-B10-T32U-AZT-F-1R8L

Daļas numurs: 574235

FESTO



## Datu lapa

| Pazīme                                       | Lielums   |
|--|---|
| Vārsta funkcija                              | 2x3/2 atvērts, viena elektromagnēta   |
| Iedarbināšanas tips                          | elektrisks  |
| Vārsta izmērs                                | 10 mm   |
| Standarta nominālā plūsmas pakāpe            | 150 ... 170 l/min   |
| Operating pressure MPa                       | 0,15 ... 1 MPa  |
| Darbošanās spiediens                         | 1,5 ... 10 bar  |
| Konstrukcijas struktūra                      | Virzuļa slīdceļš  |
| Atstatišanas tips                            | Gaisa atspere   |
| Autorizācija                                 | RCM Mark<br>c UL us - Recognized (OL)   |
| Aizsardzības klase                           | IP65<br>ar spraudņa ligzdu  |
| Nominālais izmērs                            | 2,7 mm  |
| Izplūdes gaisa funkcija                      | droselējams   |
| Blīvēšanas princips                          | mīksts  |
| Montāžas pozīcija                            | Jebkurš   |
| Rokas vadība                                 | aizturošs<br>Spiedošs<br>Pārklāts   |
| Vadības gaiss                                | Vadāms  |
| Vadības gaisa piegāde                        | ārējais   |
| Overlap                                      | Positive overlap  |
| Pilot pressure MPa                           | 0,15 ... 0,8 MPa  |
| Vadības spiediens                            | 1,5 ... 8 bar   |
| Piemērotība vakuumam                         | Nē  |
| Komutācijas izslēgšanas laiks                | 15 ms   |
| Komutācijas ieslēgšanas laiks                | 6 ms  |
| Noslodzes cikls                              | 100 %   |
| Maks. pozitīvais testa impulss ar loģiku 0   | 700 μs  |
| Maks. negatīvais testa impulss ar loģiku 1   | 900 μs  |
| Tīnuma raksturlielumu dati                   | 24 V DC: 1 W  |
| Pieļaujamās sprieguma svārstības             | +/- 10 %  |
| Darbošanās paņēmieni                         | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]   |
| Piezīme par darba un vadības vidi            | Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)                            |
| Vibrāciju noturība                           | Transportēšanas iekārtas pārbaude pie ievainojumu 2 līmeņa saskaņā ar FN 942017-4 un NE 60068-2-6 |
| Ierobežojošā apkārtnes un vielas temperatūra | Bez noturošās strāvas samazinājuma<br>-5 - 50 °C  |
| Triecienu izturība                           | Triecienu tests ar smaguma līmeni SG2 saskaņā ar FN 942017-5 un EN 60068-2-27                     |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC        | 2 - Mainīga korozijas ietekme   |
| PWIS conformity                              | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Vidējā temperatūra                           | -5 ... 60 °C  |
| Vadības paņēmieni                            | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]   |
| Apkārtējās vides temperatūra                 | -5 ... 60 °C  |
| Produkta svars                               | 55 g  |

| Pazīme                   | Lielums                           |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Elektriskais savienojums | Ar elektrisko savienojumu plāksni |
| Montāžas tips            | uz kolektora slīdes               |
| Materiālu piezīme        | Atbilst RoHS                      |
| Blīvējumu materiāls      | HNBR<br>NBR                       |
| Korpusa materiāls        | Kaļamā alumīnija sakausējums      |