



# Rullīšu sviras vārsts VMEF-RT-M32-M-N18

Daļas numurs: 8047098

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	3/2-veida monostabils
Iedarbināšanas tips	mehānisks
Platums	20 mm
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	750 l/min
Operating pressure MPa	-0,095 ... 1 MPa
Darbošanās spiediens	-0,95 ... 10 bar
Konstrukcijas struktūra	Rullīša svira Mazā sēdvietā
Atstatīšanas tips	mehāniskā atspere
Maks. gājiena robeža (cietā)	6,3 mm
Nominālais izmērs	5,6 mm
Lietošanas instrukcija	Saspiešanas risks
Blīvēšanas princips	mīksts
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Vadības gaiss	tiešais
Plūsmas virziens	reversējams
Overlap	Zero overlap
Maks. Aktuācijas ātrums sānu darbināšanā	1,4 m/s
Max. komutācijas frekvence	3 Hz
Izciļņa leņķis	30 deg
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Piezīme par apkārtējās vides temperatūru	Karstuma ietekme uz dilšanu
Iedarbināšanas spēks	35,2 N
Produkta svars	209 g
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	1/8 NPT
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	1/8 NPT
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	1/8 NPT
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Montāžas adaptera materiāls	tērauds, galvanizēts
Blīvējumu materiāls	NBR
Korpusa materiāls	Anodizēts kaļamā alumīnija sakausējums