


Rullīšu sviras vārsts VMEF-KT-M32-M-N14

Daļas numurs: 8047107

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	3/2-veida monostabils
Iedarbināšanas tips	mehānisks
Platums	20 mm
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	870 l/min
Operating pressure MPa	-0,095 ... 1 MPa
Darbošanās spiediens	-0,95 ... 10 bar
Konstrukcijas struktūra	Pārslēdža svira Mazā sēdvieta
Atstatīšanas tips	mehāniskā atspere
Maks. gājiena robeža (cietā)	11 mm
Nominālais izmērs	6 mm
Lietošanas instrukcija	Saspiešanas risks
Blīvēšanas princips	mīksts
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Vadības gaiss	tiešais
Plūsmas virziens	reversējams
Overlap	Zero overlap
Maks. Aktuācijas ātrums sānu darbināšanā	0,7 m/s
Max. komutācijas frekvence	3 Hz
Izciļņa leņķis	30 deg
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Piezīme par apkārtējās vides temperatūru	Karstuma ietekme uz dilšanu
Iedarbināšanas spēks	32,7 N
Produkta svars	218 g
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	1/4 NPT
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	1/4 NPT
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	1/4 NPT
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Montāžas adaptera materiāls	tērauds, galvanizēts
Blīvējumu materiāls	NBR
Korpusa materiāls	Anodizēts kaļamā alumīnija sakausējums