

# Kompaktais cilindrs ADN-63-20-A-P-A-C

Daļas numurs: 8075909

Produkts tiks atcelts

FESTO

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2022. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



## Datu lapa

| Pazīme   | Lielums   |
|--|---|
| Gājiens  | 20 mm   |
| Virzuļa diametrs   | 63 mm   |
| Virzuļa kāta vītne                                       | M12x1,25  |
| Amortizēšana   | P: Elastīgie amortizēšanas gredzeni/plāksnes abos galos                         |
| Montāžas pozīcija  | Jebkurš   |
| Atbilst standartam                                       | ISO 21287   |
| Virzuļa kāta gals  | Vīrišķā vītne   |
| Konstrukcijas struktūra                                  | Virzulis<br>Virzuļa kāts  |
| Pozīcijas detektēšana                                    | Tuvuma devējiem   |
| Varianti   | Viena gala virzuļa kāts   |
| Operating pressure MPa                                   | 0,04 ... 1 MPa  |
| Darbošanās spiediens                                     | 0,4 ... 10 bar  |
| Darbības režīms  | divpusējās darbības   |
| Darbošanās paņēmieni                                     | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]                             |
| Piezīme par darba un vadības vidi                        | Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)          |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC                    | 1 - Zema korozijas ietekme  |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B2-L  |
| Apkārtējās vides temperatūra                             | -20 ... 80 °C   |
| Sadursmes enerģija gala pozīcijās                        | 1,3 J   |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 1.750 N   |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance    | 1.870 N   |
| Kustīgā masa ar 0 mm gājienu                             | 156,5 g   |
| Papildus svars uz gājienu 10 mm                          | 77 g  |
| Pamata svars priekš 0 mm gājienu                         | 752,5 g   |
| Papildus masas faktors uz 10 mm no gājienu               | 16 g  |
| Montāžas tips  | ar caurejošo urbumu<br>ar iekšējo (sievīšķo) vītņi<br>ar piederumiem<br>Izvēles |
| Pneimatiskais savienojums                                | G1/8  |
| Materiālu piezīme  | Atbilst RoHS  |
| Vāka materiāls   | Kaļamā alumīnija sakausējums  |
| Blīvējumu materiāls                                      | TPE-U(PUR)  |
| Virzuļa kāta materiāls                                   | Stiprs tērauda sakausējums  |
| Cilindra čaulas materiāls                                | Kaļamā alumīnija sakausējums<br>Gludi anodizēts                                 |