



Elektromagnētiskais vārsts

VSNC-FTC-M52-MH-N14-F19A

Daļas numurs: 8116377

FESTO



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|--|
| Vārsta funkcija | 5/2 vai 3/2, pārveidojams |
| Iedarbināšanas tips | elektrisks |
| Platums | 32 mm |
| Standarta nominālā plūsmas pakāpe | 800 l/min |
| Operating pressure MPa | 0,25 ... 0,8 MPa |
| Darbošanās spiediens | 2,5 ... 8 bar |
| Konstrukcijas struktūra | Mazā sēdvieta |
| Atstatīšanas tips | mehāniskā atspere |
| Izplūdes gaisa funkcija | droselējams |
| Blīvēšanas princips | mīksts |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Atbilst standartam | VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
| Rokas vadība | Spiedošs |
| Vadības gaiss | Vadāms |
| Vadības gaisa piegāde | iekšējais |
| Plūsmas virziens | nereversējams |
| Overlap | Underlap |
| Standarta nominālā caurplūde, izplūdes gaisa atgriešana 4→3 | 110 l/min |
| Komutācijas izslēgšanas laiks | 380 ms |
| Komutācijas ieslēgšanas laiks | 435 ms |
| Noslodzes cikls | 100 % |
| Tīnuma raksturlielumu dati | Redzamo elektromagnētisko spoli ir jāpasūta atsevišķi |
| Darbošanās paņēmieni | Saspieštais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Piezīme par darba un vadības vidi | Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk) |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 2 - Mainīga korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Vidējā temperatūra | -20 ... 60 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra | -20 ... 60 °C |
| Produkta svars | 480 g |
| Montāžas tips | ar caurejošo urbumu |
| Ventilācijas kanāls | Bezkanālu |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | 1/4 NPT |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | NAMUR pieslēgvietu izkārtojums |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3 | 1/4 NPT |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 4 | NAMUR pieslēgvietu izkārtojums |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 5 | 1/4 NPT |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Blīvējumu materiāls | NBR |
| Korpusa materiāls | Kaļamā alumīnija sakausējums |
| Skrūvju materiāls | Galvanizēts tērauds |