


Apakšējā pamatne VABS-K2-10B-16-M6-P

Daļas numurs: 8122825

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	10
Nominālais izmērs	1,6 mm
Vielas savienojums	Sievišķā vītne M6
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcijas struktūra	Connection direction underneath
Max. vārstu pozīciju skaits	1
Plūsmas virziens	nereversējams
Darbošanās paņēmieni	Šķidrums Gāze
Piezīme par darba un vadības vidi	Ņemiet vērā ar vielu kontaktējošo materiālu ķīmisko noturību
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 70 °C
Vidējā temperatūra	0 ... 50 °C
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 50 °C
Max. pievilšanas moments, vārsta stiprinājums	0,2 Nm
Produkta svars	7 g
Apakšējās pamatnes montāžas metode	ar caurejošo urbumu
Vārsta montāžas metode	ar iekšējo (sievišķo) vītņi
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Savienojošās plāksnes materiāls	PEEK