


Pneimatiskais vārsts VOGM-FD100-T33H-M-F90

Daļas numurs: 8141659

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Konstrukcijas struktūra	Sub-base valve Diafragmas vārsts Pilota darbināms virzuļa sēžas vārsts
Iedarbināšanas tips	pneimatisks
Blīvēšanas princips	mīksts
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Montāžas tips	ar piederumiem
Vārsta funkcija	Proportional 3/3-way valve
Darbības režīms	divpusējās darbības
Operating pressure MPa	0,14 ... 0,8 MPa
Darbošanās spiediens	1,4 ... 8 bar
Operating pressure	20,3 ... 116 psi
Atstatīšanas tips	mehāniskā atspere
Pneimatiskais savienojums	Sub-base design, aīring
Darbošanās paņēmiens	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:7:-] Inertās gāzes
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja izmantošana nav iespējama
Vidējā temperatūra	-40 ... 80 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-40 ... 80 °C
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	1.240 l/min
C-vērtība	5,58 l/sbar
b- vērtība	0,214
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Korpusa materiāls	Smooth-anodised wrought aluminium alloy (20 µm)
Vāka materiāls	Smooth-anodised wrought aluminium alloy (20 µm)
Blīvējumu materiāls	EPDM NBR
Skrūvju materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Atsperes materiāls	Atsperu tērauds
Produkta svars	1.560 g
Korozijas noturības klasifikācija CRC	3 - Augsta korozijas ietekme