

# Pārnesumkārbā EMGA-80-P-G12-SAS-100

Daļas numurs: 8141751

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Pārnesumkārbas atloka izmērs	80 mm
Motora atloka izmērs	100 mm
Torsionālais brīvgājiens	0,15 deg
Pārvads	Planetārā pārvada elements
Pārnesumkārbas attiecība	12:1
Max ieejas ātrums	7.000 1/min
Pārvada elementa darba temperatūra	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aizsardzības klase	IP54
Nepārtraukts izejas moments	120 Nm
Pārvada elementa masas inerces moments	0,589 kgcm <sup>2</sup>
Maks. izejas griezes moments	192 Nm
Max. efektivitāte	96 %
Griezes noturība	10,2 Nm/arcmin
Produkta svars	2.800 g
Pārnesumkārbas pievienojums, izejas vārpsta	80G
Pārnesumkārbas pievienojums, ieejas vārpsta	100A
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS