


Paralēlais satvērējs DHPC-...-40-A-

Daļas numurs: 8116734

FESTO



Parauga attēlojums

Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

Pazīme	Lielums
Izmērs	40
Gājiens uz katru satvērēja žokli	15 mm
Max. aizvietošanas precizitāte	0,2 mm
Max. leņķa satvērēja žokļu brīvgājiens ax,ay	0 deg
Max. satvērēja žokļu brīvgājiens Sz	0 mm
Simetriska rotācija	≤ 0,2 mm
Atkārtošanas precizitāte, satvērējs	≤ 0,02 mm
Satvērēja pirkstu skaits	2
Drive system	pneimatisks
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Darbības režīms	divpusējās darbības vienpusējās darbības atvērts aizvērts
Satvērēja funkcija	Paralēls
Satvērēja spēka nodrošinājums	Nē
Konstruktīvas struktūra	Connection via mounting spigot Connection direction on the side Connection direction underneath Flat mounting of gripper fingers Svira Sideways mounting of gripper fingers Standard mounting of gripper fingers vadīta motora sekvence
Vadotne	Ball guide
Pozīcijas detektēšana	Tuvuma devējiem
Total gripping force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), opening	733,5 ... 777,2 N
Total gripping force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), closing	675 ... 717,2 N
Operating pressure MPa	0,1 ... 0,8 MPa
Darbošanās spiediens	1 ... 8 bar
Operating pressure	14,5 ... 116 psi
Max. satvērēja darbošanās frekvence	1 Hz
Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	158 ... 370 ms
Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	67 ... 153 ms
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Gripping force per gripper jaw at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) opening	366,8 ... 388,6 N
Gripping force per gripper jaw at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) closing	337,5 ... 358,6 N
Masas inerces moments	14,87 ... 17,06 kgcm ²
Max. spēks uz satvērēja žokli Fz statiskais	245 N
Max. griezes moments uz satvērēju Mx statiskais	2,3 Nm

Pazīme	Lielums
Max. griezes moments uz satvērēju My statiskais	4,5 Nm
Max. griezes moments uz satvērēju Mz statiskais	2,3 Nm
Produkta svars	1.396 ... 1.740 g
Montāžas tips	Tiešā montāža izmantojot caurejošos urbumus Tiešā montāža izmantojot vītnes Uz montāžas rāmja Ar caurejošo urbumu un tapu ar iekšējo vītņi un tapu Izvēles
Pneimatiskais savienojums	M5
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	Anodizēts alumīnijs
Satvērēja žokļa materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais