


# parallelkit EAMM-U-110-D60-62B-120

Artikelnummer: 1536988

FESTO

geschikt voor elektrische aandrijvingen.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	110
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	5.000 1/min
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	799 kgmm <sup>2</sup>
Nullastaandrijfmoment	0,3 Nm
Overdraagbaar draaimoment	25 Nm
Productgewicht	5.230 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform