


Lineaire aandrijving DGP-80- -PPV-A-B

Artikelnummer: 161785

FESTO

voor positiedetectie, met mechanische verbinding tussen zuiger en meenemer en instelbare eindpositiedemping.

Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	10 ... 3.000 mm
Zuigerdiameter	80 mm
Demping	PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar YSR: Schokdemper, harde merklijn
Inbouwpositie	willekeurig
Geleiding	Basisgeleiding
Meeneemprincipe	vormgesloten (gleuf)
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Werkdruk	1,5 ... 8 bar
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Dempingslengte	83 mm
Dwarsmoment Mx (diagram)	32 Nm
Theoretische kracht bij 6 bar, terugloop	3.016 N
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	3.016 N
Te verplaatsen massa	5.000 g
te verplaatsen massa bij 0 mm slag	5.000 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	17.300 g
Toeslag massafactor per 10 mm slag	158 g
Alternatieve aansluitingen	zie productafbeelding
Pneumatische aansluiting	G1/2
Informatie materiaal deksel	gegoten aluminium gecoat
Informatie materiaal dichtingen	NBR TPE-U(PU)
Informatie materiaal behuizing	Aluminium geanodiseerd