


# Vārpstas ass ELGT-BS-160-450-10P

Daļas numurs: 8124516

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Darba gājiens	450 mm
Izmērs	160
Gājiena rezerve	0 mm
Reversa brīvgājiens	$\leq 0,15 \mu\text{m}$
Vārpstas diametrs	20 mm
Vārpstas padeve	10 mm/U
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Vadotne	Rotējošo lodīšu gultņu vadotne
Konstrukcijas struktūra	Elektromehāniskās lineārās ass ar rotējošo lodīšu gultņu vārpstu
Motora tips	Soļu dzinējs Servomotors
Vārpstas tips	Vītņsskrūve ar lodi
Varianti	Recommended for production facilities for the manufacture of lithium-ion batteries
Maks. paātrinājums	15 m/s <sup>2</sup>
Max. ātrums	3.000 1/min 0,5 m/s
Atkārtēšanas precizitāte	$\pm 0,02 \text{ mm}$
Noslodzes cikls	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
RSBP classification to CD-0033	F1a
Tīrības klase	ISO class 8
Aizsardzības klase	IP20
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 50 °C
Pastāvīgās padeves spēks	1.575 N
Laukuma inerces moments otrajā pakāpē ly	1.411E+03 mm <sup>4</sup>
Laukuma inerces moments otrajā pakāpē lz	15.257E+03 mm <sup>4</sup>
Griezes moments pie maksimālā ātruma bez slodzes	0,4 Nm
Griezes moments pie minimālā ātruma bez slodzes	0,2 Nm
Max. spēks Fy	9.550 N
Max. spēks Fz	11.370 N
Fy teorētiskais kalpošanas ilgums 100 km (skatoties tikai no vadīklas skatu punkta)	35.183 N
Fz teorētiskais kalpošanas ilgums 100 km (skatoties tikai no vadīklas skatu punkta)	41.887 N
Maks. moments Mx	600 Nm
Maks. moments My	560 Nm
Maks. moments Mz	560 Nm
Mx teorētiskais kalpošanas ilgums 100 km (skatoties tikai no vadīklas skatu punkta)	2.210 Nm
My teorētiskais kalpošanas ilgums 100 km (skatoties tikai no vadīklas skatu punkta)	2.063 Nm
Mz teorētiskais kalpošanas ilgums 100 km (skatoties tikai no vadīklas skatu punkta)	2.063 Nm
Max. radiālais spēks uz piedziņas vārpstas	340 N

Pazīme	Lielums
Max. padeves spēks Fx	1.575 N
Masas inerces momenta vērpe lt	726E+03 mm <sup>4</sup>
Masas inerces moments JH uz gājiena metru	809 kgcm <sup>2</sup>
Masas inerces moments JL uz darba slodzes kg	0,0253 kgcm <sup>2</sup>
Masas inerces moments, JO	0,3175 kgcm <sup>2</sup>
Padeves konstante	10 mm/U
Kustīgā masa	3.855 g
Produkta svars	18.004 g
Pamata svars priekš 0 mm gājiena	9.564 g
Papildus svars uz gājiena 10 mm	188 g
Dinamiskā izliece (kustīga slodze)	0,05% no ass garuma, maksimāli 0,5 mm
Statiskā novirze (slodze brīvgaitā)	0,1 % no ass garuma
Interfeisa kods, aktuatori	T46
Gala vāku materiāls	Spiedienliets alumīnijs, krāsots
Profila materiāls	Anodizēts kaļamā alumīnija sakausējums
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piedziņas vāka materiāls	Spiedienliets alumīnijs, krāsots
Vadotnes kamanas materiāls	Tērauds
Vadotnes slīdes materiāls	Tērauds
Slīdņa materiāls	Anodizēts kaļamā alumīnija sakausējums
Vītņstieņa uzgriežņa materiāls	Tērauds
Vārpstas materiāls	Tērauds