

Lineaire zwaai-eenheid

DSL-40-100-270-P-S2-CC-KF

Artikelnummer: 177272

FESTO

voor contactloze detectie. De draaibeweging en de lineaire beweging kunt u onafhankelijk aansturen. Draaibeweging traploos instelbaar van 0° tot 270°.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Dempingshoek	15 deg
Instelbereik draaihoek	270 deg
Slag	100 mm
Zuigerdiameter	40 mm
Draaihoek	240 deg
Demping	CC: schokdemper aan beide zijden P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Inbouwpositie	willekeurig
Fijnafstelling	1,5 deg
Werking	dubbelwerkend
Constructieve opbouw	Draaivleugel
Positiedetectie	voor inductieve sensoren voor naderingsschakelaar
Varianten	S2: doorlopende zuigerstang
Borging tegen rotatie/geleiding	kogelgeleid
Werkdruk	2,5 ... 8 bar
Max. impactsnelheid	500 mm/s
Max. zwaai frequentie bij 6 bar	0,7 Hz
Bedrijfsmedium	gedroogde perslucht, geolied of niet-geolied
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Dempingslengte	12 mm
Draaimoment bij 6 bar	20 Nm
Theoretische kracht bij 6 bar, terugslag	495 N
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	603 N
Toelaatbaar massatraagheidsmoment	0,004 kgm ²
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	175 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	5.350 g
Productgewicht	5.350 g
Soort bevestiging	geklemd in T-gleuf met uitwendige schroefdraad naar keuze:
Pneumatische aansluiting	G1/8
Materiaal - informatie deksel	aluminium kneedlegering geanodiseerd
Materiaal - informatie dichtingen	TPE-U(PU)
Materiaal - informatie behuizing	Aluminium glad geanodiseerd
Materiaal - informatie zuigerstang	Affineerstaal