


Magneetventiel MN2H-5/3B-D-02-S-12DCA

Artikelnummer: 187937

FESTO

volgens ISO 15407-1, met magneetspoelen en manuele bediening, zonder stekker.

Einde productie. Leverbaar tot 2009.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	5/3 belucht
Soort bediening	elektrisch
Breedte	18 mm
Normaal nominaal debiet	500 l/min
Werkdruk	-0,9 ... 10 bar
Constructieve opbouw	Zuigerschuif
Soort reset	mechanische veer
Beschermingsgraad	IP65
Nominale diameter	6 mm
Rastermaat	19 mm
Ontluchtingsfunctie	regelbaar
Afdichtingsprincipe	zacht
Inbouwpositie	willekeurig
Volgens norm	VDMA 24563
Handbediening	met toebehoren vergrendelbaar
Soort sturing	voorgestuurd
Stuurlichtverzorging	extern
Stroomrichting	omkeerbaar
Stuurdruk	3 ... 10 bar
Schakeltijd uit	30 ms
Schakeltijd in	18 ms
Spoelkarakteristieken	12V DC: 1,4W 24 V AC: 50 Hz, schakelvermogen: 3 VA, houdvermogen: 2,4 VA 24V AC: 60Hz
Bedrijfsmedium	gefilterde perslucht, filterfijnheid 40 µm, geolied of niet-geolied Vacuüm
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Mediumtemperatuur	-10 ... 50 °C
Stuurmedium	gefilterde perslucht, filterfijnheid 40 µm, geolied of niet-geolied
Omgevingstemperatuur	-10 ... 50 °C
Productgewicht	220 g
Elektrische aansluiting	Stekker volgens DIN 43650 Vorm C
Soort bevestiging	met doorgaande boring
Aansluiting hulpstuurlicht 12/14	aansluitblok grootte 02 volgens VDMA 24563
Aansluiting stuurontluchting 82/84	aansluitblok grootte 02 volgens VDMA 24563
Pneumatische aansluiting 1	aansluitblok grootte 02 volgens VDMA 24563
Pneumatische aansluiting 2	aansluitblok grootte 02 volgens VDMA 24563
Pneumatische aansluiting 3	aansluitblok grootte 02 volgens VDMA 24563
Pneumatische aansluiting 4	aansluitblok grootte 02 volgens VDMA 24563
Pneumatische aansluiting 5	aansluitblok grootte 02 volgens VDMA 24563
Materiaal - informatie dichtingen	NBR
Materiaal - informatie behuizing	gespuitgiet aluminium