



# Magneetventiel JMN2DH-5/2-D-02-S-ZSR

Artikelnummer: 191336

FESTO

met centrale stekker, rond.  
Einde productie. Leverbaar tot 2009.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	5/2 bistabiel-dominerend
Soort bediening	elektrisch
Breedte	18 mm
Normaal nominaal debiet	500 l/min
Werkdruk	-0,9 ... 10 bar
Constructieve opbouw	Zuigerschuif
Beschermingsgraad	IP65
Nominale diameter	6 mm
Rastermaat	19 mm
Ontluchtingsfunctie	regelbaar
Afdichtingsprincipe	zacht
Inbouwpositie	willekeurig
Volgens norm	VDMA 24563
Handbediening	met toebehoren vergrendelbaar
Soort sturing	voorgestuurd
Stuurlichtverzorging	extern
Stroomrichting	omkeerbaar
Stuurdruk	2 ... 10 bar
Schakeltijd om	16 ms
Schakeltijd om (dominerend)	16 ms
Spoelkarakteristieken	24V DC: 1,5W
Bedrijfsmedium	gefilterde perslucht, filterfijnheid 40 µm, geolied of niet-geolied Vacuüm
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Mediumtemperatuur	-10 ... 50 °C
Stuurmedium	gefilterde perslucht, filterfijnheid 40 µm, geolied of niet-geolied
Omgevingstemperatuur	-10 ... 50 °C
Productgewicht	210 g
Elektrische aansluiting	Centrale stekker volgens DIN 43650 vierhoekige constructie Vorm C
Soort bevestiging	met doorgaande boring
Aansluiting hulpstuurlicht 12/14	aansluitblok grootte O2 volgens VDMA 24563
Aansluiting stuurontluchting 82/84	aansluitblok grootte O2 volgens VDMA 24563
Pneumatische aansluiting 1	aansluitblok grootte O2 volgens VDMA 24563
Pneumatische aansluiting 2	aansluitblok grootte O2 volgens VDMA 24563
Pneumatische aansluiting 3	aansluitblok grootte O2 volgens VDMA 24563
Pneumatische aansluiting 4	aansluitblok grootte O2 volgens VDMA 24563
Pneumatische aansluiting 5	aansluitblok grootte O2 volgens VDMA 24563
Materiaal - informatie dichtingen	NBR
Materiaal - informatie behuizing	gespuits aluminium