


Magneetventiel MN2H-2X30-D-02-S-110VAC

Artikelnummer: 191383

FESTO

volgens ISO 15407-1, met magneetspoelen en manuele bediening, zonder stekker.

Einde productie. Leverbaar tot 2009.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	2x3/2 open monostabiel
Soort bediening	elektrisch
Breedte	18 mm
Normaal nominaal debiet	490 l/min
Werkdruk	2 ... 10 bar
Constructieve opbouw	Zuigerschuif
Soort reset	pneumatische veer
Beschermingsgraad	IP65
Toelating	Germanischer Lloyd
Nominale diameter	6 mm
Rastermaat	19 mm
Ontluchtingsfunctie	regelbaar
Afdichtingsprincipe	zacht
Inbouwpositie	willekeurig
Volgens norm	VDMA 24563
Handbediening	met toebehoren vergrendelbaar
Soort sturing	voorgestuurd
Stuurlichtvoorzorging	extern
Stroomrichting	niet omkeerbaar
Stuurdruk	1,3 ... 10 bar
b-waarde	0,25
C-waarde	2,15 l/sbar
Schakeltijd uit	16 ms
Schakeltijd in	15 ms
Spoelkarakteristieken	110V AC: 50Hz 110V AC: 60Hz
Bedrijfsmedium	gefilterde perslucht, filterfijnheid 40 µm, geolied of niet-geolied Vacuüm
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-richtlijn lage spanning
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Mediumtemperatuur	-10 ... 50 °C
Stuurmedium	gefilterde perslucht, filterfijnheid 40 µm, geolied of niet-geolied
Omgevingstemperatuur	-10 ... 50 °C
Productgewicht	210 g
Elektrische aansluiting	Stekker volgens DIN 43650 Vorm C
Soort bevestiging	met doorgaande boring
Aansluiting hulpstuurlicht 12/14	aansluitblok grootte 02 volgens VDMA 24563
Aansluiting stuurontluchting 82/84	aansluitblok grootte 02 volgens VDMA 24563
Pneumatische aansluiting 1	aansluitblok grootte 02 volgens VDMA 24563
Pneumatische aansluiting 2	aansluitblok grootte 02 volgens VDMA 24563

Kenmerk	Waarde
Pneumatische aansluiting 3	aansluitblok grootte 02 volgens VDMA 24563
Pneumatische aansluiting 4	aansluitblok grootte 02 volgens VDMA 24563
Pneumatische aansluiting 5	aansluitblok grootte 02 volgens VDMA 24563
Materiaal - informatie dichtingen	NBR
Materiaal - informatie behuizing	gespuitgiet aluminium