


# Stappenmotor MTR-ST-87-48S-AB

Artikelnummer: 530066

FESTO

zonder overbrenging, met rem.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Bedrijfsspanning DC rem	24 V
Isolatiebeschermklasse	B
Vermogensopname rem	9 W
Nominale spanning DC	48 V
Nominale stroom motor	4,7 A
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	45 - 80 %
Beschermingsgraad	IP54
Omgevingstemperatuur	0 ... 50 °C
Totaal gedreven traagheidsmoment	4,05 kgcm <sup>2</sup>
Houdmoment rem	1,4 Nm
Houdmoment motor	6,47 Nm
Massatraagheidsmoment rem	0,1 kgcm <sup>2</sup>
Massatraagheidsmoment rotor	4 kgcm <sup>2</sup>
Toegestane axiale asbelasting	50 N
Toegelaten radiale asbelasting	130 N
Productgewicht	5.000 g
Elektrische aansluittechniek	Stekker