


# Trīsdimensiju portāls

## EXCL-15-200-300-Z1-100-GF-ST-R-1-EK-M6-AN

Daļas numurs: 8184925  
Jauns

FESTO



### Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	15
Gājiens X virzienā	200 mm
Gājiens Y virzienā	300 mm
Stroke of the Z-axis 1	100 mm
Darbības režīma kontrolieris	P pozīcijas kontrolieris Tiešais režīms Synchronised operating modes Homing Open-loop operation
Darbības režīms	Mikro solis, >4000 solis/U
Regulējama strāvas samazināšana	Lietojot programmatūru
Montāžas pozīcija	Horizontāls
Aizsargājoša funkcija	Sprieguma pazušanas uztvere Programmātiska gala pozīcijas noteikšana
Konstrukcijas struktūra	3D portāla sistēma
Interpolācijas veids	Lineārā interpolācija
Motora tips	Soļu dzinējs
Pozīcijas režīms	Pozīcijas tiešā pārnese
Attēlošana	LED zaļš/dzeltens/sarkans
Nominālās strāvas uzstādījums	Lietojot programmatūru
Maks. paātrinājums	1 m/s <sup>2</sup>
Max. ātrums	0,5 m/s
Atkārtotības precizitāte	±0,1 mm
Noslodzes cikls	100 %
Nominālais DC spriegums, loģiskais nodrošinājums	5 V
Nominālais spriegums, slodzes barošana DC	24 V
Parametru izvēles vieta	Ethernet
Pozīcijas kontrole	Jā
Ethernet, uzturētie protokoli	FTP TCP/IP
Pieļaujamais diapazons, loģikas spriegums	± 10 %
KC mark	KC-EMV
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 90 %
Skaņas spiediena līmenis	65,8 dB(A)
Aizsardzības klase	IP10
Apkārtējās vides temperatūra	10 ... 40 °C
Motora noturošais griezes moments	0,5 ... 1,4 Nm
Maks. kustības spēks Z virzienā	15 N
Feed constant of the X-axis	64 mm/U
Feed constant of the Y-axis	37,7 mm/U
Feed constant of the Z-axis	5 mm/U
Produkta svars	5.450 g
Procesa interfeiss	Drives with positioning function
Komunikāciju interfeiss, loģikai	Ethernet - TCP/IP
Montāžas tips	With female thread M3
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS