

lineaire aandrijving DMES-40- -


Artikelnummer: 533701
Einde productie

FESTO

[Einde productie. Leverbaar tot 2019. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.](#)



Afbeelding als voorbeeld



Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

Kenmerk	Waarde
Werkslag	50 ... 1.200 mm
Grootte	40
Reversspeling afhankelijk van de loopstrook	Diagram
Spindeldiameter	20 mm
Spindelsteek	4 mm/U
Inbouwpositie	willekeurig
Geleiding	Glijgeleiding Kogelomloopgeleiding
Constructieve opbouw	Elektromechanische lineaire as met glijschroef
Type spindel	spindel met glijgeleiding
Max. acceleratie	2,5 m/s ²
Max. snelheid	0,05 m/s
Herhaalnauwkeurigheid	±0,05 mm
Inschakelduur	100%
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	0 ... 50 °C
Max. aandrijfmoment	3 Nm
Max. radiale kracht op de aandrijfjas	250 N
Maximale aanzetkracht Fx	1.000 N
Positietijfheid	4.200 N/mm
Nullastaandrijfmoment	0,45 Nm
Richtwaarde loopprestatie	150 km
Smeerinterval afhankelijk van loopstrook	35 km
Materiaal afsluitdeksel	aluminumlegering geanodiseerd
Materiaal meenemer	aluminumlegering geanodiseerd
Materiaal profiel	aluminumlegering geanodiseerd
Materiaal - opmerking	LABS-houdende stoffen inbegrepen
Materiaal afdekbands	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal aandrijfdeksel	aluminumlegering geanodiseerd
Materiaal looper	aluminumlegering geanodiseerd
Materiaal slede	aluminumlegering geanodiseerd
Materiaal spindelmoer	POM
Materiaal spindel	Staal