



# Standarta cilindrs DSN-25-160-PPV

Daļas numurs: 9670  
Produkts tiks atcelts

FESTO

bāzēts uz DIN ISO 6432, ar regulējamu gal pozīciju amortizēšanu.  
Dažādas montāžas iespējas, ar vai bez papildus montāžas komponentēm.  
Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2018. Lūdzu meklējiet  
alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	160 mm
Virzuļa diametrs	25 mm
Virzuļa kāta vītne	M10x1,25
Amortizēšana	PPV: Regulējama pneimatiska amortizācija abos galos
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Atbilst standartam	CETOP RP 52 P ISO 6432
Virzuļa kāta gals	Virīšķā vītne
Konstrukcijas struktūra	Virzulis Virzuļa kāts Cilindra caurule
Pozīcijas detektēšana	Nē
Varianti	Viena gala virzuļa kāts
Darbošanās spiediens	1 ... 10 bar
Darbības režīms	divpusējās darbības
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Moderate corrosion stress
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Sadursmes enerģija gala pozīcijās	0,3 J
Amortizācijas garums	17 mm
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, ievilkšanās gājiens	247,4 N
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, izbīdīšanās gājiens	294,5 N
Kustīgā masa ar 0 mm gājienu	71 g
Papildus svars uz gājienu 10 mm	11 g
Pamata svars priekš 0 mm gājienu	238 g
Papildus masas faktors uz 10 mm no gājienu	6 g
Montāžas tips	ar piederumiem
Pneimatiskais savienojums	G1/8
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Pārsega materiālu informācija	Kaļamā alumīnija sakausējums neitrāla anodizācija
Blīvējumu materiālu informācija	NBR TPE-U(PU)
Virzuļa kāta materiālu informācija	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Cilindra čaulas materiālu informācija	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais