


axiaalkit EAMM-A-F30-40G

Artikelnummer: 1454254

FESTO

geschikt voor elektrische aandrijvingen.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Overdraagbaar draaimoment	8,2 Nm
Productgewicht	280 g
Interface code, actuator	F30
Interface code, motor in	40G
Materiaal - opmerking	RoHS conform