


Napęd wahadłowy DSM-T-63-270-CC-A-B

Numer części: 1145118

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	63
Kąt amortyzacji	17.5 deg
Zakres nastawy kąta obrotu	0 ... 240 deg
Kąt obrotu	0 ... 240 deg
Amortyzacja	CC: Amortyzatory z obu stron
Pozycja zabudowy	Dowolna
Precyzyjna regulacja	-3 deg
Tryb pracy	Dwustronnego działania
Konstrukcja	Tłok łopatkowy
Sygnalizacja położenia	Przy pomocy czujników
Ciśnienie robocze MPa	0.2 ... 1 MPa
Ciśnienie robocze	2 ... 10 bar
Maks. częstotliwość obrotów przy ciśnieniu 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	0.6 Hz
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa odporności na korozję CRC	0 – Brak odporności na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Maks. siła osiowa	500 N
Maks. siła poprzeczna	500 N
Teoretyczny moment obrotowy przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	80 Nm
Dopuszczalny masowy moment bezwładności	0.5 kgm ²
Waga produktu	6 980 g
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów wewnętrznych
Przyłącza pneumatyczne	G1/4
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał wałka napędowego	Stal Niklowanie
Materiał uszczelnień	TPE-U(PU)
Materiał obudowy	Stop aluminium