

Stoppercilinder STAF-50-30-P-A


Artikelnummer: 164891

FESTO

met tap en geïntegreerde flensplaat.

Dit product mag niet in vloeibare omgevingsmedia worden ingezet.

Eenvoudige ombouw tot dubbelwerkende cilinder is mogelijk.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	30 mm
Zuigerdiameter	50 mm
Demping	P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Inbouwpositie	willekeurig
Werking	enkelwerkend trekkend
Constructieve opbouw	Zuigerstang
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Varianten	eenzijdige zuigerstangen
Werkdruk	1,5 ... 10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Stootkracht	2.900 N
Toegelaten dwarskracht tijdens het schakelen	1.500 N
Productgewicht	1.450 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting	G1/8
Materiaal - opmerking	vrij van koper en PTFE
Informatie materiaal deksel	Aluminium
Informatie materiaal dichtingen	NBR
Informatie materiaal behuizing	Aluminium
Informatie materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvrij