


Cewka MSN1W-230AC-OD

Numer części: 123062

FESTO

dla napięcia zmiennego AC, bez gniazda.



Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Min. czas zadziałania	10 ms
Czas pracy ciągłej	100 %
Współczynnik mocy cos {phi}	0.7
Charakterystyka cewki	230 V AC: 50 Hz, moc przełączana 7,5 VA, moc podtrzymania 5 VA 230 V AC: 60 Hz, moc przełączana 5 VA, moc podtrzymania 3,7 VA
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 10 %
Klasyfikacja morska	patrz certyfikat
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU dla niskich napięć
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z przepisami Wielkiej Brytanii dotyczącymi urządzeń elektrycznych
Zgodność z PWIS	VDMA24364-C1-L
Temperatura medium	-10 ... 50 °C
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-10 ... 50 °C
Waga produktu	80 g
Przyłącze elektryczne	3-pin Schemat podłączenia typu A wg EN175301-803 Wg DIN EN 175301-803
Sposób montażu	Zamocowany Z uchwytem trzymającym Przy pomocy osprzętu
Materiał obudowy	PA
Materiał styków elektrycznych	Stal
Materiał uzwojenia	Miedź