



# Zawór do montażu tablicowego SVOS-3-1/8

Numer części: 10191

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	3/2 otwarty, monostabilny
Sposób uruchomienia	Mechaniczny
Normalny przepływ nominalny	120 l/min
Ciśnienie robocze MPa	0.35 ... 0.8 MPa
Ciśnienie robocze	3.5 ... 8 bar
Konstrukcja	Zawór gniazdowy
Sposób kasowania	Sprężyna mechaniczna
Rodzaj uszczelnienia	Miękkie
Pozycja zabudowy	Dowolna
Rodzaj sterowania	Bezpośredni
Kierunek przepływu	Jednokierunkowy
Przekrycie	Positive overlap
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [-:--]
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Siła uruchamiająca	8 N
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/8
Materiał pokrywy	POM
Materiał uszczelnień	NBR TPE-U(PU)
Materiał obudowy	Aluminium