


Złącze wtykowe QS-1/2-10-50

Numer części: 133189

★ Podstawowy program produkcyjny

FESTO



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---|--|
| Wielkość | Standard |
| Wielkość nominalna | 9 mm |
| Typ uszczelnienia gwintu | Taśma uszczel. |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Kształt | Prosty kształt |
| Jednostka opakowania | 50 |
| Konstrukcja | Typu wciśnij/zwolnij |
| Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury | -0.095 ... 0.6 MPa -0.95 ... 6 bar -13.775 ... 87 psi |
| Ciśnienie robocze zależne od temperatury | -0.095 ... 1.4 MPa |
| Ciśnienie robocze w zależności od temperatury | -0.95 ... 14 bar |
| Ciśnienie robocze zależne od temperatury | -13.775 ... 203 psi |
| Klasyfikacja morska | patrz certyfikat |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:...] Woda zgodnie z deklaracją producenta na www.festo.com |
| Klasa odporności na korozję CRC | 1 – Niska odporność na korozję |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura otoczenia | -10 ... 80 °C |
| Waga produktu | 46 g |
| Sposób montażu | Zewnętrzny sześciokąt SW21 |
| Przylącze pneumatyczne 1 | Gwint zewnętrzny R1/2 |
| Przylącze pneumatyczne 2 | dla przewodu o średnicy zew. 10 mm |
| Kolor pierścienia zwalniającego | Niebieski |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał obudowy | Mosiądz, niklowany |
| Materiał pierścienia zwalniającego | POM |
| Materiał uszczelnienia przewodu | NBR |
| Materiał elementów blokady przewodu | Stal wysokostopowa, nierdzewna |