


# Głowica widełkowa CRSG-M8

Numer części: 13568

FESTO

korozjo- i kwasoodporna,  
zgodna z DIN 8140.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	M8
Pozycja zabudowy	Dowolna
W oparciu o normę	DIN 71752 ISO 8140
Klasa odporności na korozję CRC	4 – Bardzo wysoka odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Klasyfikacja RSBP zgodnie z CD-0033	F5a
Temperatura otoczenia	-40 ... 150 °C
Waga produktu	52.2 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał trzpienia	Stal wysokostopowa
Materiał widełek	Stal wysokostopowa
Materiał nakrętki	Stal wysokostopowa
Materiał elementu zabezpieczającego	Stal wysokostopowa