


# Głowica widelkowa CRSG-M10X1,25

Numer części: 13569

FESTO

korozjo- i kwasoodporna,  
zgodna z DIN 8140.



## Karta danych

| Cecha                               | Wartość                                |
|-------------------------------------|--|
| Wielkość                            | M10x1,25                               |
| Pozycja zabudowy                    | Dowolna                                |
| W oparciu o normę                   | DIN 71752<br>ISO 8140                  |
| Klasa odporności na korozję CRC     | 4 – Bardzo wysoka odporność na korozję |
| Zgodność z PWIS                     | VDMA24364-B2-L                         |
| Klasyfikacja RSBP zgodnie z CD-0033 | F5a                                    |
| Temperatura otoczenia               | -40 ... 150 °C                         |
| Waga produktu                       | 101.8 g                                |
| Uwaga dotycząca materiałów          | Zgodne z RoHS                          |
| Materiał trzpienia                  | Stal wysokostopowa                     |
| Materiał widełek                    | Stal wysokostopowa                     |
| Materiał nakrętki                   | Stal wysokostopowa                     |
| Materiał elementu zabezpieczającego | Stal wysokostopowa                     |