


# Silnik skokowy EMMS-ST-87-L-SB-G2

Numer części: 1370493

★ Podstawowy program produkcyjny

bez przekładni, z hamulcem.

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Temperatura otoczenia	-10 ... 50 °C
Temperatura przechowywania	-20 ... 70 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 85 %
Zgodność z normą	IEC 60034
Klasa izolacji	B
Klasa temperaturowa zgodnie z EN 60034-1	B
Klasa pomiarowa wg EN 60034-1	S1
Stopień ochrony	IP54
System przyłączy elektrycznych	Wtyczka
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Dopuszczenie	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z przepisami Wielkiej Brytanii dotyczącymi EMC Zgodnie z przepisami Wielkiej Brytanii dotyczącymi RoHS
Nominalne napięcie robocze DC	48 V
Moment trzymania silnika	9.3 Nm
Maks. liczba obrotów	430 1/min
Kąt kroku przy pełnym kroku	1.8 deg
Tolerancja kąta kroku	±5 %
Prąd znamionowy silnika	9.5 A
Napięcie stałe, faza	77.2 mVmin
Oporność uzwojenia fazy	0.23 Ohm
Indukcyjność uzwojenia fazy	2.7 mH
Masowy moment bezwładności wirnika	3 kgcm <sup>2</sup>
Całkowity moment bezwładności członu napędzanego	3.07 kgcm <sup>2</sup>
Waga produktu	4 600 g
Dopuszczalne obciążenie osiowe wałka	65 N
Dopuszczalne obciążenie promieniowe wałka	200 N
Moment trzymania hamulca	2 Nm
Napięcie robocze DC hamulca	24 V
Pobór mocy przez hamulec	11 W
Masowy moment bezwładności hamulca	0.07 kgcm <sup>2</sup>