


Przyssawka VAS-8-M5-SI-B

Numer części: 1377781

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Kompensator wysokości przyssawki	0.9 mm
Wielkość nominalna	2 mm
Średnica przyssawki	8 mm
Objętość przyssawki	0.095 cm ³
Położenie przyłącza	na górze
Pozycja zabudowy	Dowolna
Kształt przyssawki	Okrągła, płaska
Ciśnienie robocze MPa	-0.095 ... 0 MPa
Ciśnienie robocze	-0.95 ... 0 bar -13.775 ... 0 psi
Nominalne ciśnienie robocze	-0.07 MPa -0.7 bar
Nominalne ciśnienie robocze (psi)	-10.15 psi
Medium robocze	Powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Bezpieczeństwo żywności	Patrz dodatkowe informacje materiałowe
Temperatura otoczenia	-40 ... 200 °C
Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym	2.6 N
Waga produktu	2 g
Sposób montażu	przez przyłącze podciśnienia
Przyłącze podciśnienia	M5
Kolor	Przeźroczysty
Twardość wg Shore'a	60 +/- 5
Materiał pokrywki z gwintem	Stop aluminium
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał przyssawki	VMQ (Silikon)