


Chwytnik kątowy DHWS-25-A-NC

Numer części: 1310181

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	25
Maks. dokładność zamienności	≤ 0.2 mm
Maks. kąt otwarcia	40 deg
Symetria osiowa	≤ 0.2 mm
Powtarzalność chwytaka	≤ 0.04 mm
Liczba szczęk chwytaka	2
Pozycja zabudowy	Dowolna
Tryb pracy	Dwustronnego działania
Funkcja chwytaka	Kątowy
Zabezpieczenie siły chwytania	Przy zamykaniu
Konstrukcja	Dźwigniowa
Sygnalizacja położenia	Przy pomocy czujników
Ciśnienie robocze	4 ... 8 bar
Maks. częstotliwość robocza chwytaka	≤ 3 Hz
Min. czas otwarcia przy ciśnieniu 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	106 ms
Min. czas zamykania przy ciśnieniu 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	59 ms
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Klasyfikacja RSBP zgodnie z CD-0033	F5
Temperatura otoczenia	5 ... 60 °C
Masowy moment bezwładności	0.64 kgcm ²
Maks. siła na szczęce chwytaka Fz, statyczna	90 N
Maks. moment na szczęce chwytaka Mx, statyczny	3.6 Nm
Maks. moment na szczęce chwytaka My, statyczny	3.6 Nm
Maks. moment na szczęce chwytaka Mz, statyczny	3.6 Nm
Waga produktu	265 g
Sposób montażu	Gwint wewnętrzny i tulejka centrująca Przy pomocy otworów przelotowych i tulejek centrujących Do wyboru:
Przylączka pneumatyczne	M5
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał pokrywy	PA
Materiał obudowy	Stop aluminium Twarde anodowanie
Materiał szczęk chwytaka	Stal wysokostopowa