

# Silnik skokowy EMMS-ST-28-L-S

Numer części: 1451384

★ Podstawowy program produkcyjny

bez przekładni, bez hamulca.

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Temperatura otoczenia	-10 ... 50 °C
Temperatura przechowywania	-20 ... 70 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 85 %
Zgodność z normą	IEC 60034
Klasa izolacji	B
Klasa temperaturowa zgodnie z EN 60034-1	B
Klasa pomiarowa wg EN 60034-1	S1
Stopień ochrony	IP65
System przyłączy elektrycznych	Wtyczka
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Dopuszczenie	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV Zgodnie z dyrektywą EU RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z przepisami Wielkiej Brytanii dotyczącymi EMC Zgodnie z przepisami Wielkiej Brytanii dotyczącymi RoHS
Nominalne napięcie robocze DC	48 V
Moment trzymania silnika	0.09 Nm
Maks. liczba obrotów	6 000 1/min
Kąt kroku przy pełnym kroku	1.8 deg
Tolerancja kąta kroku	±5 %
Prąd znamionowy silnika	1.4 A
Napięcie stałe, faza	6 mVmin
Oporność uzwojenia fazy	2.3 Ohm
Indukcyjność uzwojenia fazy	1.4 mH
Masowy moment bezwładności wirnika	0.018 kgcm <sup>2</sup>
Całkowity moment bezwładności członu napędzanego	0.018 kgcm <sup>2</sup>
Waga produktu	268 g
Dopuszczalne obciążenie osiowe wałka	7 N
Dopuszczalne obciążenie promieniowe wałka	20 N