

# Elektrozawór

## VZWD-L-M22C-M-G14-15-V-1P4-30

Numer części: 1491829

FESTO

Sterowany bezpośrednio, przyłącznie G1/4".



### Karta danych

| Cecha                                   | Wartość  |
|---|--|
| Konstrukcja                             | Sterowany bezpośrednio zawór gniazdowy   |
| Sposób uruchomienia                     | Elektryczny  |
| Rodzaj uszczelnienia                    | Miękkie  |
| Pozycja zabudowy                        | Dowolna  |
| Sposób montażu                          | Zabudowa w linii   |
| Przyłącze zaworu procesowego            | G1/4   |
| Przyłącze elektryczne                   | Schemat podłączenia typu A wg EN175301-803<br>Wtyczka<br>Wg EN 175301-803<br>Czworokątna konstrukcja                                   |
| Wielkość nominalna                      | 1.5 mm   |
| Funkcja zaworu                          | 2/2 zamknięty, monostabilny  |
| Pomocnicze ręczne uruchamianie          | Brak   |
| Kierunek przepływu                      | Jednokierunkowy  |
| Medium                                  | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gazy obojętne<br>Olej mineralny<br>Woda<br>cieczki obojętne<br>Inne media na zapytanie |
| Ciśnienie znamionowe zaworu procesowego | 50   |
| Różnica ciśnień (MPa)                   | 0 MPa  |
| Różnica ciśnień                         | 0 bar  |
| Różnica ciśnień (psi)                   | 0 psi  |
| Charakterystyka cewki                   | 24 V DC: 6,8 W   |
| Klasa izolacji                          | H  |
| Dopuszczalne wahania napięcia           | +/- 10 %   |
| Czas pracy ciągłej                      | 100 %  |
| Sposób kasowania                        | Sprężyna mechaniczna   |
| Rodzaj sterowania                       | Bezpośredni  |
| Ciśnienie medium                        | 0 ... 3 MPa<br>0 ... 30 bar  |
| Ciśnienie medium w psi                  | 0 ... 435 psi  |
| Maks. lepkość                           | 22 mm <sup>2</sup> /s  |
| Temperatura medium                      | -10 ... 80 °C  |
| Temperatura otoczenia                   | -10 ... 35 °C  |
| Zakres przecieku zgodny z EN 12266-1    | A  |
| Przepływ Kv                             | 0.09 m <sup>3</sup> /h   |
| Normalny przepływ nominalny             | 95 l/min   |
| Czas przełączania przy włączeniu        | 25 ms  |
| Czas przełączania przy wyłączeniu       | 10 ms  |
| Uwaga dotycząca materiałów              | Zgodne z RoHS  |
| Zgodność z PWIS                         | VDMA24364-Strefa III   |
| Materiał obudowy                        | Mosiądz  |

| Cecha                           | Wartość                        |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Numer materiału dla obudowy     | CW614N                         |
| Materiał uszczelnień            | FPM                            |
| Waga produktu                   | 350 g                          |
| Stopień ochrony                 | IP65                           |
| Klasa odporności na korozję CRC | 1 – Niska odporność na korozję |