

Elektrozawór

VZWF-B-L-M22C-G12-135-V-1P4-10

Numer części: 1492144

FESTO

Ze sterowaniem wymuszonym, przyłącza G1/2".



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---|--|
| Konstrukcja | Zawór membranowy Z wymuszonym sterowaniem |
| Sposób uruchomienia | Elektryczny |
| Rodzaj uszczelnienia | Miękkie |
| Pozycja zabudowy | Magnet standing |
| Sposób montażu | Zabudowa w linii |
| Przyłącze zaworu procesowego | G1/2 |
| Przyłącze elektryczne | Schemat podłączenia typu A wg EN175301-803 Wtyczka Wg EN 175301-803 Czworokątna konstrukcja |
| Wielkość nominalna | 13.5 mm |
| Funkcja zaworu | 2/2 zamknięty, monostabilny |
| Pomocnicze ręczne uruchamianie | Brak |
| Kierunek przepływu | Jednokierunkowy |
| Medium | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] Gazy obojętne Olej mineralny Woda cieczki obojętne Inne media na zapytanie |
| Ciśnienie znamionowe zaworu procesowego | 40 |
| Różnica ciśnień (MPa) | 0 MPa |
| Różnica ciśnień | 0 bar |
| Różnica ciśnień (psi) | 0 psi |
| Charakterystyka cewki | 24 V DC: 11 W |
| Dopuszczalne wahania napięcia | +/- 10 % |
| Ciśnienie medium | 0 ... 1 MPa 0 ... 10 bar |
| Ciśnienie medium w psi | 0 ... 145 psi |
| Maks. lepkość | 22 mm ² /s |
| Temperatura medium | -10 ... 80 °C |
| Temperatura otoczenia | -10 ... 35 °C |
| Zakres przecieku zgodny z EN 12266-1 | A |
| Przepływ Kv | 2.5 m ³ /h |
| Normalny przepływ nominalny | 2 660 l/min |
| Czas przełączania przy włączaniu | 130 ms |
| Czas przełączania przy wyłączaniu | 180 ms |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-Strefa III |
| Materiał obudowy | Odlew mosiężny |
| Numer materiału dla obudowy | CW617N |
| Materiał uszczelnień | FPM |
| Materiał śrub | Stal wysokostopowa, nierdzewna |
| Numer materiału, śruba | 1.4301 |
| Waga produktu | 1 000 g |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Klasa odporności na korozję CRC | 1 – Niska odporność na korozję |