



Hydrauliczny siłownik tłumiący YDR-25-40

Numer części: 14902

FESTO

Wykonanie cylindryczne.

Jeżeli amortyzator jest wciskany w krótkich odstępach czasu (30s lub mniej), wówczas potrzebuje 0,4 s na powrót do położenia podstawowego. Jeżeli amortyzator pozostaje wciśnięty przez dłuższy okres do 6 godz., wówczas czas ten może wzrosnąć do 1s.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	25
Skok	40 mm
Amortyzacja	Nastawialny Charakterystyka twardości
Czas kasowania, krótki	0.4 s
Czas kasowania, długi	1 s
Temperatura otoczenia	0 ... 80 °C
Maks. energia pochłaniana na skok	160 J
Maks. energia pochłaniana na godzinę	88 000 J
Maks. energia szczałkowa	0.8 J
Ciężar elementu	900 g
Sposób montażu	Z nakrętka zabezpieczająca
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Stal Cynkowanie