


# Zawór dławiąco-zwrotny GRLZ-1/8-RS-B

Numer części: 151192

FESTO

Dławi powietrze wlotowe, z przyłączem kątowym.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	Dławienie na wlocie-funkcja zaworu zwrotnego
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/8
Element regulacyjny	Śruba radełkowa
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów
Normalny przepływ nominalny w kierunku dławienia	340 l/min
Normalny przepływ nominalny w kierunku niedławionym	260 ... 420 l/min
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Pozycja zabudowy	Dowolna
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	0.3 ... 10 bar
Przepływ normalny w kierunku dławienia 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	615 l/min
Przepływ normalny w kierunku zwrotnym bez dławienia 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	470 ... 760 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Maks. moment dokręcający	6 Nm
Waga produktu	30 g
Materiał pokrywki z gwintem	Stop aluminium
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał śruby regulacyjnej	Mosiądz
Materiał przyłącza obrotowego	Odlew ciśnieniowy cynkowy