

# Spust kondensatu WA-2

Numer części: 152810

FESTO

Automatyczny



## Karta danych

Cecha	Wartość
Sposób uruchomienia	Mechaniczny
Pozycja zabudowy	Pionowa +/- 5°
Pomocnicze ręczne uruchamianie	Przez przyciśnięcie
Spust kondensatu	W pełni automatyczny
Konstrukcja	Zewnętrzny, mechaniczny, w pełni automatyczny
Mierzona wielkość	Poziom napełnienia
Funkcja zaworu	2/2 otwarty, monostabilny
Ciśnienie robocze	1.5 ... 14 bar
Medium robocze	Woda
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Temperatura przechowywania	-20 ... 60 °C
Temperatura medium	0 ... 50 °C
Temperatura otoczenia	0 ... 50 °C
Waga produktu	92 g
Sposób montażu	Zabudowa w linii
Przyłącze spustu kondensatu	PK-4
Przyłącza pneumatyczne	M9
Materiał obudowy	Stop aluminium