



# Siłownik znormalizowany DNU-50- -PPV-A-S26

Numer części: 14927

FESTO

zgodny z ISO 15552, korpus z profilu, dla bezdotykowej sygnalizacji położenia, z obustronnie nastawialną amortyzacją w położeniach końcowych.

Typ wychodzący z produkcji. Dostarczany do 2008



Przykładowy model

## Karta danych

Cecha	Wartość
Skok	1 ... 2 000 mm
Średnica tłoka	50 mm
Gwint na tłoczysku	M16x1,5
Zgodny z normą	ISO 6431
Amortyzacja	PPV: amortyzacja pneumatyczna, obustronnie nastawialna
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zakończenie tłoczyska	Gwint zewnętrzny
Konstrukcja	Tłok Tłoczysko
Sygnalizacja położenia	Do czujników
Warianty	S2: Dwustronne tłoczysko S6: Uszczelnienia na wysoką temperaturę do maks. 120 °C
Ciśnienie robocze	0.5 ... 12 bar
Tryb pracy	Dwustronnego działania
Medium robocze	Osuszane powietrze, olejone lub nie olejone
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura otoczenia	-10 ... 150 °C
Dopuszczenie, autoryzacja	Germanischer Lloyd
Długość amortyzacji	23 mm
Siła teoretyczna przy 6 bar, skok powrotny	924 N
Siła teoretyczna przy 6 bar, wysuw	924 N
Sposób montażu	Z osprzętem
Przylącze pneumatyczne	G1/4
Materiał pokrywy	Aluminium
Materiał uszczelnień	TPE-U(PU)
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa
Materiał rury siłownika	Stop aluminium Anodowanie