


Złącze wtykowe-T

QSTF-3/8-10-B

Numer części: 153189

FESTO

Można obracać o 360°, gwint zewnętrzny i wewnętrzny z zewnętrznym sześciokątem.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	Standard
Wielkość nominalna	8 mm
Typ uszczelnienia gwintu	Taśma uszczel.
Pozycja zabudowy	Dowolna
Kształt	Kształt-L, dodatkowe przyłącze, gwint wew., wzdłużny
Jednostka opakowania	1
Konstrukcja	Typu wciśnij/zwolnij
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.095 ... 0.6 MPa -0.95 ... 6 bar -13.775 ... 87 psi
Ciśnienie robocze zależne od temperatury	-0.095 ... 1.4 MPa
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.95 ... 14 bar
Ciśnienie robocze zależne od temperatury	-13.775 ... 203 psi
Klasyfikacja morska	patrz certyfikat
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] Woda zgodnie z deklaracją producenta na www.festo.com
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 80 °C
Nominalny moment dokręcający	15.5 Nm
Tolerancja dla nominalnego momentu dokręcenia	± 20 %
Waga produktu	64 g
Liczba wyjść	2
Liczba linii zasilających	1
Sposób montażu	Zewnętrzny sześciokąt SW21
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny R3/8
Przyłącze pneumatyczne 2	Gwint wewnętrzny G3/8 dla przewodu o średnicy zew. 10 mm
Kolor pierścienia zwalniającego	Niebieski
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	PBT
Materiał śruby drążonej	Niklowany mosiądz
Materiał pierścienia zwalniającego	POM
Materiał uszczelnienia przewodu	NBR
Materiał elementów blokady przewodu	Stal wysokostopowa, nierdzewna