

# Napęd wahadłowy DRQ-40- -360-PPV-A

Numer części: 150244

Produkt wycofywany z produkcji

do bezdotykowej sygnalizacji położenia, z nastawialną amortyzacją w położeniach końcowych i kompensacją luzu przekładni.


Wariant z możliwością wyboru kąta obrotu od 271 do 359 stopni.

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2017. Alternatywne produkty patrz Support Portal.

FESTO



Przykładowy model



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	40
Kąt amortyzacji	96 deg
Kąt obrotu	360 deg
Tolerancja położenia końcowego	8 deg
Amortyzacja	PPV: regulowana amortyzacja pneumatyczna w położeniach końcowych
Pozycja zabudowy	Dowolna
Konstrukcja	Zębatka/Zębnik
Sygnalizacja położenia	Przy pomocy czujników
Ciśnienie robocze	2.5 ... 10 bar
Maks. częstotliwość obrotów przy 6 bar	1.2 Hz
Tryb pracy	Dwustronnego działania
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:..:]
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Moment teoretyczny przy 6 bar	9 Nm
Dopuszczalny masowy moment bezwładności	0.005 kgm <sup>2</sup>
Ciężar elementu	3 470 g
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów wewnętrznych
Przyłącza pneumatyczne	G1/4
Materiał wałka napędu	Stal do nawęglania
Materiał uszczelnień	TPE-U(PU)