

Wyłącznik zbliżeniowy SIEN-M30NB-PO-S-L

Numer części: 150447

FESTO

indukcyjny ze standardowa strefa przełączania.



Karta danych

Cecha	Wartość
Zgodność z normą	EN 60947-5-2
Dopuszczenie	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Nominalna odległość przełączania	15 mm
Gwarantowana odległość przełączania	12.15 mm
Współczynniki redukcyjne	Aluminium = 0,5 Stal nierdzewna St 18/8 = 0,85 Miedź = 0,43 Mosiądz = 0,53 Stal St 37 = 1,0
Temperatura otoczenia	-25 ... 70 °C
Powtarzalność	0.75 mm
Wyjście dwustanowe	PNP
Funkcja elementu przełączającego	Styk normalnie zamknięty
Histeresa	≤ 1.65 mm
Maks. częstotliwość przełączania	700 Hz
Maks. prąd wyjściowy	200 mA
Spadek napięcia	≤ 2 V
Zabezpieczenie przed zwarcie	Obwód impulsowy
Zakres napięcia roboczego DC	16 ... 30 V
Tętnienie resztkowe	+/- 20 %
Prąd jałowy	≤ 10 mA
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	Dla wszystkich przyłączy elektrycznych
Przyłącze elektryczne	3-pin M12x1 Wtyczka
Wielkość	M30x1,5
Sposób montażu	Przy pomocy nakrętki zabezpieczającej
Moment dokręcenia	40 Nm
Sposób montażu	Nieobudowany
Waga produktu	100 g
Materiał obudowy	Mosiądz PA PBTP Chromowany
Wskaźnik stanu przełączania	Żółta dioda LED
Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla	-5 ... 70 °C
Stopień ochrony	IP67
Odporność na piki napięcia	0.8 kV
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Stopień zanieczyszczenia	3