

# Złącze wtykowe L z odcięciem wypływu QSKL-3/8-12

Numer części: 153437

FESTO

Można obracać o 360°, gwint zewnętrzny z zewnętrznym sześciokątem.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	Standard
Wielkość nominalna	6.2 mm
Dopuszczalny typ przewodu	PAN- PAN-MF- PAN-R- PAN-VO- PEN- PFAN- PLN- PTFEN- PUN- PUN-CM- PUN-DUO- PUN-H- PUN-H-DUO- PUN-S- PUN-S-DUO- PUN-VO-
Głębokość wsunięcia przewodu	22.9 mm
Typ uszczelnienia gwintu	Taśma uszczel.
Pozycja zabudowy	Dowolna
Kształt	Kształt-L
Jednostka opakowania	1
Konstrukcja	Typu wciśnij/zwolnij
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.095 ... 0.6 MPa -0.95 ... 6 bar -13.775 ... 87 psi
Ciśnienie robocze zależne od temperatury	-0.095 ... 1.4 MPa
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.95 ... 14 bar
Ciśnienie robocze zależne od temperatury	-13.775 ... 203 psi
Klasyfikacja morska	patrz certyfikat
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 80 °C
Nominalny moment dokręcający	15.5 Nm
Tolerancja dla nominalnego momentu dokręcenia	± 20 %
Waga produktu	58 g
Sposób montażu	Zewnętrzny sześciokąt SW17
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny R3/8
Przyłącze pneumatyczne 2	dla przewodu o średnicy zew. 12 mm
Kolor pierścienia zwalniającego	Niebieski
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	PBT
Materiał pierścienia zwalniającego	POM
Materiał uszczelnienia przewodu	NBR
Materiał elementów blokady przewodu	Stal wysokostopowa, nierdzewna