

Zestaw równoległy EAMM-U-110-D60-60H-120

Numer części: 1542264

FESTO

pasuje do napędów elektrycznych.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	110
Pozycja zabudowy	Dowolna
Przełożenie przekładni	1:1
Maks. liczba obrotów	5 000 1/min
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Masowy moment bezwładności	799 kgmm ²
Jałowy moment napędowy	0.3 Nm
Przenoszony moment obrotowy	25 Nm
Waga produktu	5 240 g
Kod interfejsu, napęd	D60B
Kod interfejsu, silnik do wewnątrz	60H
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS