


Gniazdo łącznika KD1-M3-A

Numer części: 151995

FESTO

samozamykające się



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość nominalna	1.5 mm
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.95 ... 12 bar
Normalny przepływ nominalny	44 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Nominalny moment dokręcający	0.6 Nm
Tolerancja dla nominalnego momentu dokręcenia	± 10 %
Waga produktu	2.9 g
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny M3