

# Złącze wtykowe przegrodowe QSSF-1/8-8-B

Numer części: 153165

FESTO

z gwintem wewnętrznym.



## Karta danych

| Cecha   | Wartość  |
|---|--|
| Wielkość  | Standard   |
| Wielkość nominalna                                | 7 mm   |
| Pozycja zabudowy                                  | Dowolna  |
| Kształt   | Przegrodowa  |
| Jednostka opakowania                              | 10   |
| Konstrukcja                                       | Typu wciśnij/zwolnij   |
| Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury | -0.095 ... 0.6 MPa<br>-0.95 ... 6 bar<br>-13.775 ... 87 psi  |
| Ciśnienie robocze zależne od temperatury          | -0.095 ... 1.4 MPa   |
| Ciśnienie robocze w zależności od temperatury     | -0.95 ... 14 bar   |
| Ciśnienie robocze zależne od temperatury          | -13.775 ... 203 psi  |
| Klasyfikacja morska                               | patrz certyfikat   |
| Medium robocze                                    | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]<br>Woda zgodnie z deklaracją producenta na <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| Uwagi odnośnie medium roboczego                   | Możliwa praca na powietrzu olejonym  |
| Klasa odporności na korozję CRC                   | 1 – Niska odporność na korozję   |
| Zgodność z PWIS                                   | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura otoczenia                             | -10 ... 80 °C  |
| Nominalny moment dokręcający                      | 7 Nm   |
| Tolerancja dla nominalnego momentu dokręcenia     | ± 20 %   |
| Waga produktu                                     | 30 g   |
| Sposób montażu                                    | Zewnętrzny sześciokąt SW19   |
| Przyłącze pneumatyczne 1                          | Gwint wewnętrzny G1/8  |
| Przyłącze pneumatyczne 2                          | dla przewodu o średnicy zew. 8 mm  |
| Kolor pierścienia zwalniającego                   | Niebieski  |
| Uwaga dotycząca materiałów                        | Zgodne z RoHS  |
| Materiał obudowy                                  | Mosiądz, niklowany   |
| Materiał pierścienia zwalniającego                | POM  |
| Materiał nakrętki                                 | Mosiądz, niklowany   |
| Materiał uszczelnienia przewodu                   | NBR  |
| Materiał elementów blokady przewodu               | Stal wysokostopowa, nierdzewna   |