


# Silnik serwo EMMS-AS-40-SK-LS-SR

Numer części: 1578611

FESTO

Bez przekładni.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Temperatura otoczenia	-40 ... 40 °C
Temperatura przechowywania	-20 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 90 %
Zgodność z normą	IEC 60034
Klasa izolacji	F
Klasa pomiarowa wg EN 60034-1	S1
Monitoring temperatury	Oporność-PTC
Stopień ochrony	IP54
Wykonanie wałka z wpustem	DIN 6885 A 2 x 2 x 10
System przyłączy elektrycznych	Wtyczka
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Dopuszczenie	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV Wg dyrektywy EU dla niskich napięć
Nominalne napięcie robocze DC	360 V
Napięcie nominalne DC	360 V
Typ uzwojenia wyłącznika	Gwiazda wew.
Liczba par biegunów	4
Jałowy moment obrotowy	0.16 Nm
Moment znamionowy	0.14 Nm
Szczytowy moment obrotowy	0.5 Nm
Prędkość znamionowa	9 000 1/min
Maks. liczba obrotów	23 040 1/min
Moc znamionowa silnika	135 W
Prąd znamionowy silnika	0.83 A
Prąd szczytowy	3.3 A
Stała silnika	0.172 Nm/A
Napięcie stałe, faza-faza	11 mVmin
Oporność uzwojenia faza-faza	20.5 Ohm
Indukcyjność uzwojenia faza-faza	5.18 mH
Całkowity moment bezwładności członu napędzanego	0.027 kgcm <sup>2</sup>
Waga produktu	550 g
Dopuszczalne obciążenie osiowe wałka	12 N
Dopuszczalne obciążenie promieniowe wałka	78 N
Czujnik położenia wirnika	Resolver
Interfejs czujnika położenia wirnika	Sygnal analogowy SIN/COS
Zasada pomiaru czujnika położenia wirnika	Indukcyjny
MTTF, subkomponent	80 lat, encoder położenia obr.
MTTFd, subkomponent	160 lat, encoder położenia obr.