


Siłownik znormalizowany DNU-80- -PPV-A-S3

Numer części: 158848


FESTO

zgodny z ISO 15552, korpus z profilu, dla bezdotykowej sygnalizacji położenia, z obustronnie nastawialną amortyzacją w położeniach końcowych.

Typ wychodzący z produkcji. Dostarczany do 2008



Przykładowy model



Karta danych

Cecha	Wartość
Skok	1 ... 2 000 mm
Średnica tłoka	80 mm
Gwint na tłoczysku	M20x1,5
Amortyzacja	PPV: amortyzacja pneumatyczna, obustronnie nastawialna
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zgodny z normą	ISO 6431
Zakończenie tłoczyska	Gwint zewnętrzny
Konstrukcja	Tłok Tłoczysko
Sygnalizacja położenia	Do czujników
Warianty	S3: Siłownik z tłoczyskiem korozjo- i kwasoodpornym, nakrętka na tłoczysko ze stali szlachetnej, zgarniacz z FKM
Ciśnienie robocze	0.3 ... 12 bar
Tryb pracy	Dwustronnego działania
Medium robocze	Osuszane powietrze, olejone lub nie olejone
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Dopuszczenie, autoryzacja	Germanischer Lloyd
Długość amortyzacji	30 mm
Siła teoretyczna przy 6 bar, skok powrotny	2 615 N
Siła teoretyczna przy 6 bar, wysuw	2 908 N
Ciężar dodatkowy na 10 mm skoku	76 g
Ciężar podstawowy dla 0 mm skoku	2 662 g
Sposób montażu	Z osprzętem
Przyłącze pneumatyczne	G3/8
Materiał pokrywy	Aluminium
Materiał uszczelnień	TPE-U(PU)
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa
Materiał rury siłownika	Stop aluminium Anodowanie