



Napęd liniowy DGPL-80- -PPV-A-GF-B

FESTO

Numer części: 161791
Produkt wycofywany z produkcji

z bezdotykową sygnalizacją położenia, beztłoczyskowy, z mechanicznym sprzężeniem tłoka z suwakiem i nastawialną amortyzacją w położeniach krańcowych.

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2014. Alternatywne produkty patrz Support Portal.



Przykładowy model

Karta danych

Cecha	Wartość
Skok	10 ... 3 000 mm
Średnica tłoka	80 mm
Amortyzacja	PPV: amortyzacja pneumatyczna, obustronnie nastawialna Amortyzator, charakterystyka twarda
Pozycja zabudowy	Dowolna
Prowadzenie	Prowadzenie na łożyskach ślizgowych
Zasada napędu	Kształtowy (rowek)
Sygnalizacja położenia	Do czujników
Ciśnienie robocze	1.5 ... 8 bar
Tryb pracy	Dwustronnego działania
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:::]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Długość amortyzacji	83 mm
Siła teoretyczna przy 6 bar, skok powrotny	3 016 N
Siła teoretyczna przy 6 bar, wysuw	3 016 N
Przemieszczana masa przy 0 mm skoku	7 100 g
Ciężar dodatkowy na 10 mm skoku	44 g
Ciężar podstawowy dla 0 mm skoku	8 100 g
Alternatywne przyłącza	Patrz opis produktu
Przyłącza pneumatyczne	G1/2
Materiał pokrywy	Odlew aluminiowy Powłoka ochronna
Materiał uszczelnień	NBR TPE-U(PU)
Materiał obudowy	Aluminium Anodowanie